

HOLEX**Hitrovpentalni vložek z varnostno drsno sklopko, M3–12, Ø držala navojnega svedra: 3,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	335610 3,5
GTIN	4045197152633
Razred artikla	32H

Opis**Izvedba:**

Hitrovpentalni vložki z varnostno drsno sklopko

Uporaba:

Za zaprte izvrtine.

Napotek:

Nasadni ključni z drsno sklopko so dobavljeni z nastavitvijo za obdelavo jekla (R_m 600–800 N/mm²). Nastavitev se lahko prilagodi z justiranjem matice.

Tehnični opis

Ø držala navojnega svedra	3,5 mm
4-kotno držalo	2,7 mm
Območje navojnega svedra	M3–12
Zunanji Ø D	32 mm
Ø držala d	19 mm

Priključna dolžina L	21,5 mm
Previsna dolžina H	25 mm
Vrsta izdelka	Hitrovpjenjalni vložek