

**HOLEX****Hitrovpensjalni vložek brez varnostne drsne sklopke, M6–20, Ø držala navojnega svedra: 10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	335430 10
GTIN	4045197152572
Razred artikla	32H

**Opis****Izvedba:**

Hitrovpensjalni vložki **brez** varnostne drsne sklopke

**Uporaba:**

Za izklopne glave za vrezovanje navoja.

**Napotek:**

Nasadni ključi z drsno sklopko so dobavljeni z nastavitvijo za obdelavo jekla ( $R_m$  600–800 N/mm<sup>2</sup>). Nastavitev se lahko prilagodi z justiranjem matice.

**Tehnični opis**

Ø držala navojnega svedra	10 mm
4-kotno držalo	8 mm
Območje navojnega svedra	M6–20
Zunanji Ø D	46 mm
Ø držala d	31 mm

Priključna dolžina L	35 mm
Previsna dolžina H	11 mm
Vrsta izdelka	Hitrovpjenjalni vložek