

SWISS TOOLS

Držalo noža za notranje struženje desno, HSK-T, Ø držala / velikost ploščice – mera A: 63/12-180mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	320085 63/12-180
GTIN	2050001715265
Razred artikla	36D

Opis**Napotek:**

Primerno **visokotlačno šobo** art. 320001 naročite posebej! Nadomestne dele art. 320610 – 320626 najdete v seznamu nadomestnih delov.
Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.

Tehnični opis

Previsna dolžina A	180 mm
Minimalni Ø predvrtanja D ₁ min	50 mm
Nadomestni del	S01
Osni zamik konic f	27 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 1204..
Velikost ploščice	12
Ø držala	63 mm
Uporabna dolžina L _N	154 mm
Trn za rezkarje	HSK-T
Vrsta uporabe	desno
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-3

z notranjim hlajenjem	da
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Vrsta držala	Votli konus
Vrsta izdelka	Držalo noža za notranje struženje

Pribor

Vmesna ploščica št. 1 Tip P02	320610 P02
Vmesna ploščica št. 1 Tip P01	320610 P01
Kolenasta ročica št. 4 Tip P02	320612 P02
Vmesna ploščica št. 1 Tip P04	320610 P04
Cevni zatič št. 7 Tip P04	320618 P04
Cevni zatič št. 7 Tip P05	320618 P05
Kolenasta ročica št. 4 Tip P06	320612 P06
Kolenasta ročica št. 4 Tip P01	320612 P01
Vpenjalni vijak št. 3. Tip P02	320611 P02
Vmesna ploščica št. 1 Tip P05	320610 P05
Vmesna ploščica št. 1 Tip P06	320610 P06
Kolenasta ročica št. 4 Tip P05	320612 P05
Cevni zatič št. 7 Tip P06	320618 P06
Cevni zatič št. 7 Tip P02	320618 P02
Kolenasta ročica št. 4 Tip P04	320612 P04
Vpenjalna spona št. 6 Tip D07	320614 D07
Prstan s šobo št. 5 Tip D07	320613 D07
Vpenjalni vijak št. 3. Tip P05	320611 P05
Vpenjalni vijak št. 3. Tip D07	320611 D07
Vpenjalni vijak št. 3. Tip P01	320611 P01
Visokozmogljiva hladilna šoba (HP) Tip 63	320001 63
Cevni zatič št. 7 Tip P01	320618 P01

Vpenjalni vijak št. 3. Tip P06

320611 P06