



Hitrovpensjalni vložek brez varnostne drsne sklopke, M14–33, Ø držala navojnega svedra: 20mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 335440 20 |
| GTIN | 4045197335937 |
| Razred artikla | 32H |

Opis

Izvedba:

Hitrovpensjalni vložki **brez** varnostne drsne sklopke

Uporaba:

Za izklopne glave za vrezovanje navoja.

Napotek:

Nasadni ključi z drsno sklopko so dobavljeni z nastavitvijo za obdelavo jekla (R_m 600–800 N/mm²). Nastavitev se lahko prilagodi z justiranjem matice.

Tehnični opis

| | |
|---------------------------|--------|
| Ø držala navojnega svedra | 20 mm |
| 4-kotno držalo | 16 mm |
| Območje navojnega svedra | M14–33 |
| Zunanji Ø D | 68 mm |
| Ø držala d | 48 mm |

| | |
|----------------------|----------------------|
| Priključna dolžina L | 55,5 mm |
| Previsna dolžina H | 14 mm |
| Vrsta izdelka | Hitropenjalni vložek |