

**Garant****Nakrčevalna vpenjalna glava 3°, ozka, HSK-E 40 A = 70, Vpenjalni Ø D1: 4mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	308304 4
GTIN	4045197480163
Razred artikla	31A

## Opis

### Izvedba:

- **Vsa držala prenapeta (miren krožni tek!).**
- **HSK funkcijske površine obdelane.**
- **Ozka izvedba (3°-kontura).**

**Kakovost centriranja 2,5/40000 min<sup>-1</sup>.**

### Uporaba:

- **Zlasti za obdelavo v orodjarstvu in izdelavo kalupov.**
- **Za vpenjanje orodij s toleranco držala h6.**

### Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880. Nasadni ključ art. 309890. Podaljški nakrčevalnih vpenjalnih glav art. 302410 vel. 12/3 in 12/4. Naprave za nakrčevanje art. 354210 – 354450.

## Tehnični opis

Previsna dolžina A	70 mm
Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	4 mm
Ø D <sub>2</sub>	10 mm
Zunanji Ø D	16 mm
Trn za rezkarje	HSK-E 40 A = 70
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1

Oblika	E
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 40000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Nakrčevalna vpenjalna glava

## Pribor

Zamenljiva plošča za tuljavoSU1 za Ø vpenjanja 3-5 mm	354240 3-5
Hladilni adapter, dolgi4,5° za Ø vpenjanja 3-5,9 mm	354236 3-5,9
Naprava za nakrčevanje Tip SU1	354210 SU1
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5°brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 12/4 mm	302410 12/4
Podstavna omara	354290
Hladilna enota Tip CU1	354215 CU1
Hladilni adapter, kratki4,5° za Ø vpenjanja 3-5,9 mm	354235 3-5,9