

**Garant**

**Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko, M6–20, Ø držala navojnega svedra: 6mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	335647 6
GTIN	4045197554079
Razred artikla	31M

**Opis****Izvedba:**

Hitrovpeljalni vložki **brez** varnostne drsne sklopke

**Uporaba:**

Za podaljške Garant art. 338140 – 8142.

**Napotek:**

Nasadni ključiči z drsno sklopko so dobavljeni z nastavitvijo za obdelavo jekla ( $R_m$  600–800 N/mm<sup>2</sup>). Nastavitev se lahko prilagodi z justiranjem matice.

**Tehnični opis**

Ø držala navojnega svedra	6 mm
4-kotno držalo	4,9 mm
Območje navojnega svedra	M6–20
Zunanji Ø D	50 mm
Ø držala d	31 mm
Priključna dolžina L	35 mm
Previsna dolžina H	96 mm
Ø e	34,5 mm
Vrsta izdelka	Podaljšek

