



Hitrovpentalni vložek brez varnostne drsne sklopke, M3–12, Ø držala navojnega svedra: 11 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	335420 11
GTIN	4045197152527
Razred artikla	32H

Opis

Izvedba:

Hitrovpentalni vložki **brez** varnostne drsne sklopke Primerno tudi za G 1/4.

Uporaba:

Za izklopne glave za vrezovanje navoja.

Napotek:

Nasadni ključi z drsno sklopko so dobavljeni z nastavitvijo za obdelavo jekla (R_m 600–800 N/mm²). Nastavitev se lahko prilagodi z justiranjem matice.

Tehnični opis

Ø držala navojnega svedra	11 mm
4-kotno držalo	9 mm
Območje navojnega svedra	M3–12
Zunanji Ø D	30 mm
Ø držala d	19 mm

Priključna dolžina L	21,5 mm
Previsna dolžina H	7 mm
Vrsta izdelka	Hitropenjalni vložek