

Garant**Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko, M3–12, Ø držala navojnega svedra: 10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	335645 10
GTIN	4045197554062
Razred artikla	31M

Opis**Izvedba:**

Hitrovpeljalni vložki **brez** varnostne drsne sklopke

Uporaba:

Za podaljške Garant št. 338140–338142.

Napotek:

Nasadni ključni z drsno sklopko so dobavljeni z nastavitvijo za obdelavo jekla (R_m 600–800 N/mm²). Nastavitev se lahko prilagodi z justiranjem matice.

Tehnični opis

Ø držala navojnega svedra	10 mm
4-kotno držalo	8 mm
Območje navojnega svedra	M3–12
Zunanji Ø D	32 mm
Ø držala d	19 mm
Priključna dolžina L	21,5 mm
Previsna dolžina H	70 mm
Ø e	23 mm
Vrsta izdelka	Podaljšek

