

**HOLEX**

## Vpenjalo svedra z obračalnimi ploščicami oblika E1, VDI 20, Izvrtina d<sub>2</sub> (H6): 16 mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	319150 16
GTIN	4045197191076
Razred artikla	32V

### Opis

#### Uporaba:

Za vrtanje s svedrom z obračalnimi ploščicami z dovajanjem hladilnega sredstva.

#### Standard:

**DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

Oblika: E

Barvna koda VDI-držala: VDI 20

Zunanji Ø d<sub>3</sub>: 36 mm

l<sub>1</sub> -0,2: 67 mm

l<sub>2</sub>: 54 mm

### Tehnični opis

Izvrtina d <sub>2</sub> (H6)	16 mm
l <sub>1</sub> -0,2	67 mm
l <sub>2</sub>	54 mm
Zunanji Ø d <sub>3</sub>	36 mm
Oblika	E
Velikost VDI	VDI 20
d <sub>6</sub>	50 mm

Barvna koda VDI-držala

VDI 20

Vrsta izdelka

VDI držala orodij