

Garant

Osnovni podaljšek z varnostno drsno sklopko, M6–20, Ø držala navojnega svedra: 9mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	335647 9
GTIN	4045197554109
Razred artikla	31M

Opis**Izvedba:**

Hitrovpenjalni vložki **brez** varnostne drsne sklopke

Uporaba:

Za podaljške Garant art. 338140 – 8142.

Napotek:

Nasadni ključiči z drsno sklopko so dobavljeni z nastavitvijo za obdelavo jekla (R_m 600–800 N/mm²). Nastavitev se lahko prilagodi z justiranjem matice.

Tehnični opis

Ø držala navojnega svedra	9 mm
4-kotno držalo	7 mm
Območje navojnega svedra	M6–20
Zunanji Ø D	50 mm
Ø držala d	31 mm
Priključna dolžina L	35 mm
Previsna dolžina H	96 mm
Ø e	34,5 mm
Vrsta izdelka	Podaljšek

