

**Garant****Držalo za orodje eco, oblika C2 aksialno, levo, Ø držala d1: 30mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319111 30
GTIN	4045197523747
Razred artikla	31V

**Opis****Izvedba:**

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse delovne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

**GARANT eco – za uporabo z običajnimi držali, GARANT eco – s sistemskimi držali za struženje art. 273830 – 273891 in GARANT eco – z osnovnimi držali za odrezovanje art. 273651.**

**Uporaba:**

Za plano zarezovanje.

**Standard:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Oblika: C

h<sub>1</sub>: 20 mm

h<sub>2</sub>: 29 mm

b<sub>1</sub>: 70 mm

b<sub>2</sub>: 35 mm

Širina držala b<sub>3</sub>: 17 mm

h<sub>5</sub>: 28 mm

**Tehnični opis**

h <sub>5</sub>	28 mm
h <sub>1</sub>	20 mm
b <sub>1</sub>	70 mm
b <sub>2</sub>	35 mm
Ø držala d <sub>1</sub>	30 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 30
l <sub>1</sub>	70 mm
h <sub>6</sub>	38 mm
h <sub>2</sub>	29 mm
Širina držala b <sub>3</sub>	17 mm
Oblika	C
Vrsta izdelka	VDI držala orodij