

**HOLEX****Hitrovpensjalni vložek z varnostno drsno sklopko, M14–33, Ø držala navojnega svedra: 28mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	335640 28
GTIN	4045197336095
Razred artikla	32H

**Opis****Izvedba:**

Hitrovpensjalni vložki z varnostno drsno sklopko

**Uporaba:**

Za zaprte izvrtine.

**Napotek:**

Nasadni ključki z drsno sklopko so dobavljeni z nastavitvijo za obdelavo jekla ( $R_m$  600–800 N/mm<sup>2</sup>). Nastavitev se lahko prilagodi z justiranjem matice.

**Tehnični opis**

Ø držala navojnega svedra	28 mm
4-kotno držalo	22 mm
Območje navojnega svedra	M14–33
Zunanji Ø D	72 mm
Ø držala d	48 mm

Priključna dolžina L	55,5 mm
Previsna dolžina H	45 mm
Vrsta izdelka	Hitropenjalni vložek