



## Držalo za orodje, oblika C3 aksialno, desno, Ø držala d1: 16mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	319160 16
GTIN	4045197373755
Razred artikla	32V

### Opis

#### Izvedba:

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse delovne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

#### Uporaba:

Za plano zarezovanje.

#### Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Oblika: C

$h_1$ : 12 mm

$h_2$ : 17 mm

$b_1$ : 43 mm

$b_2$ : 24 mm

Širina držala  $b_3$ : 13 mm

$h_5$ : 20 mm

### Tehnični opis

$b_1$	43 mm
$h_2$	17 mm

$l_1$	44 mm
Širina držala $b_3$	13 mm
$b_2$	24 mm
$h_5$	20 mm
Ø držala $d_1$	16 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 16
$h_6$	22 mm
$h_1$	12 mm
Oblika	C
Vrsta izdelka	VDI držala orodij