

**HOLEX****Hitrovpensalni vložek z varnostno drsno sklopko, M6–20, Ø držala navojnega svedra: 16mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 335620 16     |
| GTIN                  | 4045197152794 |
| Razred artikla        | 32H           |

**Opis****Izvedba:**

Hitrovpensalni vložki z varnostno drsno sklopko

**Uporaba:**

Za zaprte izvrtine.

**Napotek:**

Nasadni ključni z drsno sklopko so dobavljeni z nastavitvijo za obdelavo jekla ( $R_m$  600–800 N/mm<sup>2</sup>). Nastavitev se lahko prilagodi z justiranjem matice.

**Tehnični opis**

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Ø držala navojnega svedra | 16 mm |
| 4-kotno držalo            | 12 mm |
| Območje navojnega svedra  | M6–20 |
| Zunanji Ø D               | 50 mm |
| Ø držala d                | 31 mm |

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Priključna dolžina L | 35 mm                |
| Previsna dolžina H   | 34 mm                |
| Vrsta izdelka        | Hitropenjalni vložek |