



Držalo za orodje, oblika C4 aksialno, levo, Ø držala d1: 16mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	319170 16
GTIN	4045197373809
Razred artikla	32V

Opis

Izvedba:

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse delovne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

Uporaba:

Za plano zarezovanje.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Oblika: C

h₁: 12 mm

h₂: 17 mm

b₁: 43 mm

b₂: 24 mm

Širina držala b₃: 13 mm

h₅: 20 mm

Tehnični opis

h ₂	17 mm
h ₁	12 mm

Barvna koda VDI-držala	VDI 16
b_1	43 mm
\varnothing držala d_1	16 mm
h_6	22 mm
l_1	44 mm
h_5	20 mm
b_2	24 mm
Širina držala b_3	13 mm
Oblika	C
Vrsta izdelka	VDI držala orodij