



## Univerzalni spajkalnik, Zmogljivost segrevanja: 30W



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	082100 30
GTIN	4003008047004
Razred artikla	04C

### Opis

#### Izvedba:

Industrijski spajkalniki z dolgo življenjsko dobo in **konicami za dolgotrajno spajkanje Ersadur** (30-kratna življenjska doba v primerjavi s standardnimi bakrenimi spajkalnimi konicami). **Čas segrevanja 3 minute** (vel. 300 pribl. 5 minut). Gumijasti napajalni kabel dolžine 1,5 m (PVC pri vel. 30). **S stojalom za odlaganje** (ne pri vel. 30). Uveljavljeni spajkalniki Erska z natično ploščico za odlaganje.

### Tehnični opis

Masa brez priključka	80 g
Zmogljivost segrevanja	30 W
Širina konice za spajkanje	3,1 mm
Za Cu-preseke do	2,5 mm <sup>2</sup>
Temperatura spajkalne konice po 3 minutah	380 °C
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Spajkalnik

### Pribor

Spajkalna konica Oznaka proizvajalca 32KD	082400 32KD
Razspajkalna črpalkaPDD03, iz antistatične umetne mase	082355

Spajkalna žica brez vsebnosti svinca Sn96,5Ag3,0Cu0,5,  
rola 250 g Ø spajkalne žice 1 mm

082365 1

Spajkalna žica brez vsebnosti svinca Sn96,5Ag3,0Cu0,5,  
rola 250 g Ø spajkalne žice 1,5 mm

082365 1,5