



Držalo za orodje, oblika C3 aksialno, desno, Ø držala d1: 20mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	319160 20
GTIN	4045197373762
Razred artikla	32V

Opis

Izvedba:

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse delovne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

Uporaba:

Za plano zarezovanje.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Oblika: C

h₁: 16 mm

h₂: 22 mm

b₁: 52 mm

b₂: 27 mm

Širina držala b₃: 13 mm

h₅: 25 mm

Tehnični opis

b ₂	27 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 20

Širina držala b_3	13 mm
h_5	25 mm
h_2	22 mm
Ø držala d_1	20 mm
l_1	55 mm
h_1	16 mm
b_1	52 mm
h_6	30 mm
Oblika	C
Vrsta izdelka	VDI držala orodij