



## Držalo za orodje, oblika C2 aksialno, levo, Ø držala d1: 16mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	319110 16
GTIN	4045197373731
Razred artikla	32V

### Opis

#### Izvedba:

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse delovne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

#### Uporaba:

Za plano zarezovanje.

#### Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Oblika: C

h<sub>1</sub>: 12 mm

h<sub>2</sub>: 17 mm

b<sub>1</sub>: 43 mm

b<sub>2</sub>: 24 mm

Širina držala b<sub>3</sub>: 13 mm

h<sub>5</sub>: 20 mm

### Tehnični opis

b <sub>2</sub>	24 mm
h <sub>6</sub>	22 mm
h <sub>5</sub>	20 mm

$h_1$	12 mm
$b_1$	43 mm
$l_1$	44 mm
Širina držala $b_3$	13 mm
Ø držala $d_1$	16 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 16
$h_2$	17 mm
Oblika	C
Vrsta izdelka	VDI držala orodij

---

## Pribor

Montažni ključ za krogelno šobo Velikost 10	319003 10
---	-----------