

Garant**Dvojno aksialno držalo eco VDI, Ø držala d1: 25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje

319191 25

GTIN

4045197641816

Razred artikla

31V

Opis**Izvedba:**

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse delovne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

Opisno besedilo na sliki:**Prednosti z GARANT eco:**

ploščati spiralni odrezki za odlično odvajanje odrezkov namesto dolgih in prepletenih spiralnih odrezkov.

Skoraj brez sledi obrabe po preskusnem teku.

Meritev hrapavosti pokaže gladke površine.

Uporaba:

Zaradi dvojnega ozobja primerno za normalno uporabo ali obrnjeno uporabo.

Standard:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

Tehnični opisŠirina držala b_3

19 mm

 b_2

33 mm

b_1	66 mm
h_2	22 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 20
\varnothing držala d_1	25 mm
h_6	46 mm
h_5	25 mm
h_1	16 mm
l_1	70 mm
Vrsta izdelka	VDI večkratno držalo