


**Držalo za orodje, oblika C4 aksialno, levo, Ø držala d1: 20mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319170 20
GTIN	4045197373816
Razred artikla	32V

**Opis**
**Izvedba:**

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse delovne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

**Uporaba:**

Za plano zarezovanje.

**Standard:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Oblika: C

h<sub>1</sub>: 16 mm

h<sub>2</sub>: 22 mm

b<sub>1</sub>: 52 mm

b<sub>2</sub>: 27 mm

Širina držala b<sub>3</sub>: 13 mm

h<sub>5</sub>: 25 mm

**Tehnični opis**

h <sub>2</sub>	22 mm
b <sub>2</sub>	27 mm

$l_1$	55 mm
$b_1$	52 mm
$h_1$	16 mm
Ø držala $d_1$	20 mm
$h_5$	25 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 20
Širina držala $b_3$	13 mm
$h_6$	30 mm
Oblika	C
Vrsta izdelka	VDI držala orodij