



## Držalo za orodje, oblika C2 aksialno, levo, Ø držala d1: 20mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	319110 20
GTIN	4045197223968
Razred artikla	32V

### Opis

#### Izvedba:

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse delovne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

#### Uporaba:

Za plano zarezovanje.

#### Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Oblika: C

h<sub>1</sub>: 16 mm

h<sub>2</sub>: 22 mm

b<sub>1</sub>: 52 mm

b<sub>2</sub>: 27 mm

Širina držala b<sub>3</sub>: 13 mm

h<sub>5</sub>: 25 mm

### Tehnični opis

b <sub>1</sub>	52 mm
h <sub>1</sub>	16 mm
h <sub>2</sub>	22 mm

Barvna koda VDI-držala	VDI 20
$b_2$	27 mm
$h_5$	25 mm
Širina držala $b_3$	13 mm
$l_1$	55 mm
$h_6$	30 mm
Ø držala $d_1$	20 mm
Oblika	C
Vrsta izdelka	VDI držala orodij

---

## Pribor

Montažni ključ za krogelno šobo Velikost 10	319003 10
---	-----------