

Garant**Dvojno aksialno držalo eco VDI, Ø držala d1: 30mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319191 30
GTIN	4045197579317
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:**

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse delovne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

Opisno besedilo na sliki:**Prednosti z GARANT eco:**

ploščati spiralni odrezki za odlično odvajanje odrezkov namesto dolgih in prepletenih spiralnih odrezkov.

Skoraj brez sledi obrabe po preskusnem teku.

Meritev hrapavosti pokaže gladke površine.

Uporaba:

Zaradi dvojnega ozobja primerno za normalno uporabo ali obrnjeno uporabo.

Standard:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

Tehnični opis

Širina držala b_3	37 mm
h_1	20 mm

Barvna koda VDI-držala	VDI 30
h_5	33 mm
l_1	70 mm
b_2	55 mm
h_6	38 mm
Ø držala d_1	30 mm
b_1	110 mm
h_2	29 mm
Vrsta izdelka	VDI večkratno držalo