


Držalo za orodje, oblika C3 aksialno, desno, Ø držala d₁: 40mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	319160 40
GTIN	4045197373786
Razred artikla	32V

Opis
Izvedba:

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse delovne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

Uporaba:

Za plano zarezovanje.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Oblika: C

h₁: 25 mm

h₂: 34 mm

b₁: 85 mm

b₂: 42,5 mm

Širina držala b₃: 20,5 mm

h₅: 32,5 mm

Tehnični opis

h ₅	32,5 mm
Ø držala d ₁	40 mm

h_6	48 mm
b_1	85 mm
Širina držala b_3	20,5 mm
h_1	25 mm
h_2	34 mm
l_1	85 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 40
b_2	42,5 mm
Oblika	C
Vrsta izdelka	VDI držala orodij