

Garant**Dvojno aksialno držalo eco VDI, Ø držala d1: 40mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319191 40
GTIN	4045197624925
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:**

- Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
- Vse delovne površine brušene.
- S krogličnimi šobami.

Opisno besedilo na sliki:**Prednosti z GARANT eco:**

ploščati spiralni odrezki za odlično odvajanje odrezkov namesto dolgih in prepletenih spiralnih odrezkov.

Skoraj brez sledi obrabe po preskusnem teku.

Meritev hrapavosti pokaže gladke površine.

Uporaba:

Zaradi dvojnega ozobja primerno za normalno uporabo ali obrnjeno uporabo.

Standard:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.

Tehnični opis

h_6	48 mm
b_1	130 mm

Širina držala b_3	43 mm
b_2	65 mm
l_1	85 mm
h_2	34 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 40
h_5	43,5 mm
h_1	25 mm
Ø držala d_1	40 mm
Vrsta izdelka	VDI večkratno držalo