

**Garant****Vpenjalna glava Whistle-Notch, PSC 63 kratka, Vpenjalni  $\varnothing$  D1: 6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	308510 6
GTIN	4045197486196
Razred artikla	31C

**Opis****Izvedba:**

- Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
- Vsa držala prenapeta (miren tek!).
- Funkcionalne površine notranje konture PSC so obdelane.

**Uporaba:**

Za vpenjanje orodij z nagnjeno vpenjalno površino ( $2^\circ$ ) po DIN 1835 oblika E in DIN 6535 oblika HE (= Whistle-Notch).

**Dodatni pribor:**

Cev za hladilno sredstvo art. 309885, nasadni ključ art. 309893.

**Tehnični opis**

Previsna dolžina A	75 mm
Vpenjalni $\varnothing$ D <sub>1</sub>	6 mm
Zunanji $\varnothing$ D	25 mm
Trn za rezkarje	PSC 63 kratka
Standard vpenjalnega trna	ISO 26623-1
z notranjim hlajenjem	da
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>

Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave

---

## Pribor

Podaljšek PSC-63 / PSC-63 A-mera 60 mm	318896 60
Podaljšek PSC-63 / PSC-63 A-mera 100 mm	318896 100