

Garant**Nakrčevalna glava, ozka, dolga 4°30', HSK-A 63 A = 160, Vpenjalni Ø D1: 6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	308334 6
GTIN	4045197505170
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Zunanji naklon 4°30'.
- Standardno z izvrtino RFID/Balluffchip.
- HSK-funkcijske površine obdelane.

Uporaba:

- Na posebej težko dostopnih mestih.
- Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom s toleranco h6.

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890, podaljški nakrčevalnih vpenjalnih glav art. 302410 vel. 12/3 in 12/4. Naprave za nakrčevanje art. 354210 – 354450.

Tehnični opis

Vpenjalni premer D ₁	6 mm
Ø D ₂	15 mm
Previsna dolžina A	160 mm
Zunanji Ø D	30 mm
Trn za rezkarje	HSK-A 63 A = 160
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1

Podatkovni list

Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Nakrčevalna vpenjalna glava

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/308334-6>