

## Garant

### Glava za ER-vpenjalne stročnice, PSC 63 kratka, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 40



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	308515 40
GTIN	4045197471635
Razred artikla	31C

### Opis

#### Izvedba:

- Standardno z izvrtino Balluffchip.
- Vsa držala prenapeta (miren krožni tek!).
- Obdelane funkcijske površine PSC-notranje konture.

#### Uporaba:

Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom v ER-vpenjalne stročnice po DIN 6499, oblika A in B.

#### Obseg dobave:

Vklj. s hitrozatezno vpenjalno matico.

#### Dodatni pribor:

ER-vpenjalne stročnice art. 308881 – 309434. ER-vpenjalni ključ art. 309680 oz. 613300.

Cev za hladilno sredstvo in nasadni ključ art. 309885 in 309893.

z notranjim hlajenjem: da

Vpenjalna širina: 3 - 26 mm

Previsna dolžina A: 65 mm

Zunanji Ø D: 63 mm

Nadomestna hitrozatezna matica GARANT art. 309610: 40

### Tehnični opis

Nadomestna hitrozatezna matica GARANT art. 309610	40
---	----

za ER-vpenjalne stročnice	40
Vpenjalna širina	3 - 26 mm
Previsna dolžina A	65 mm
Zunanji Ø D	63 mm
Trn za rezkarje	PSC 63 kratka
Standard vpenjalnega trna	ISO 26623-1
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice

## Pribor

ER-vpenjalni ključ za glave za ER-vpenjalne stročnice 40	309680 40
--	-----------