



Precizna glava za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P, HSK-E 50 A = 100, Tip CP za ER: 16M



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	308444 16M
GTIN	2050001705716
Razred artikla	33F

Opis

Izvedba:

- Zunanji in notranji konus sta brušena z izvrtino Balluffchip.
- Visoka točnost krožnega teka in ponovitve 3 µm pri 3×D, maksimalno 50 mm.
- Zelo visoke prijemalne sile zaradi popolne namestitve vpenjalne stročnice v glavi in prevlečene vpenjalne matice.
- Dušenje vibracij z vpenjalno stročnico in maso glave.
- Alternativno brez tesnjenja, z ER-vpenjalno matico CP art. 309655 ali z zatesnjenim sistemom, z ER-vpenjalno matico CP za HP-tesnilne obročke art. 309665 v povezavi s HP-tesnilnimi obročki art. 309666–309668 (za notranje dovajanje hladilnega sredstva oz. kot lovilec umazanije!).

Prednosti:

Patentirana, optimalna namestitev vpenjalne stročnice, dvojna vodila, trapezni navoj in vpenjalna matica s prevleko za boljše drsenje, se pri vpenjanju združijo v trdno enoto in zagotavljajo največjo togost in natančnost.

Uporaba:

Za zelo natančno vpenjanje orodij s cilindričnim držalom.

Obseg dobave:

Brez vpenjalne matice in tesnilnih obročkov.

Dodatni pribor:

Precizne ER-vpenjalne stročnice za HP art. 309368–309381 in za navojne svedre art. 309402–309419 (ne Horex). ER-vpenjalne matice CP art. 309655; 309665. HP-tesnilni obročki art. 309666–309668. CP-ključ s polžem art. 309754; 309756.

Napotek:

- **Glava CP vpenja samo nazivni \varnothing do tolerance \varnothing h10.**
- **Uporabljajte v kombinaciji z vpenjalnimi stročnicami Fahrion.**

Strategija odrezovanja: HSC

Oblika: A

Vpenjalna širina: 1 - 10 mm

Zunanji \varnothing D: 22 mm

Tehnični opis

Vpenjalna širina	1 - 10 mm
Tip CP za ER	16M
Zunanji \varnothing D	22 mm
Oblika	A
Serijska	Centro P
Trn za rezkarje	HSK-E 50 A = 100
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25.000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka ER-vpenjalne stročnice z glavo za CP-vpenjalne stročnice	$\leq 6 \mu\text{m}$
Natančnost krožnega teka HP-vpenjalne stročnice z glavo za CP-vpenjalne stročnice	$\leq 3 \mu\text{m}$
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice

Pribor

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni \varnothing vpenjanja d 6 mm	309404 6
ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni \varnothing vpenjanja d 4 mm	309372 4
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni \varnothing vpenjanja d 6 mm	309370 6
	309402 9

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom
Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm

ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja
d 3 mm

309371 3

Tesnilni obroček CP Ø vpenjanja (korak 1 mm) 2 mm

309666 2

ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm

309370 3

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in
brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 3,5 mm

309404 3,5

Garnitura ER-vpenjalnih stročnic HP s tesnjenjem (3; 4; 5; 6;
8; 10 mm) 425 E

309391

Tesnilni obroček CP Ø vpenjanja (korak 1 mm) 1 mm

309666 1

CP-ključ s polžem za momentni ključ Tip 16

309756 16

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom
Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm

309402 8

ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja
d 8 mm

309371 8

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in
brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm

309404 4,5

ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm

309370 5

ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 1 mm

309370 1

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in
brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm

309404 7

ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom in brizgalnimi šobami
Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm

309372 8

ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm

309370 8

ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm

309370 9

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom
Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm

309402 4,5

ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja
d 6 mm

309371 6

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom
Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm

309402 6

CP-ključ s polžem Tip 16

309754 16

ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	309371 5
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309370 10
ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309371 7
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3,5 mm	309402 3,5
ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309371 9
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic HP (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 426 E	309390
ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309371 10
ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309372 6
ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309371 4
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309370 7
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 2,8 mm	309402 2,8
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309402 7
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309370 4
ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm	309370 2
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	309402 4
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309404 8