

Garant
Vpenjalna glava Whistle-Notch, PSC 63 kratka, Vpenjalni Ø D1: 14mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	308510 14
GTIN	4045197486233
Razred artikla	31C

Opis
Izvedba:

- Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
- Vsa držala prenapeta (miren tek!).
- Funkcionalne površine notranje konture PSC so obdelane.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij z nagnjeno vpenjalno površino (2°) po DIN 1835 oblika E in DIN 6535 oblika HE (= Whistle-Notch).

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309885, nasadni ključ art. 309893.

Tehnični opis

Vpenjalni Ø D ₁	14 mm
Previsna dolžina A	80 mm
Zunanji Ø D	44 mm
Trn za rezkarje	PSC 63 kratka
Standard vpenjalnega trna	ISO 26623-1
z notranjim hlajenjem	da
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹

Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave

Pribor

Podaljšek PSC-63 / PSC-63 A-mera 60 mm	318896 60
Podaljšek PSC-63 / PSC-63 A-mera 100 mm	318896 100