

SWISS TOOLS

Držalo noža za notranje struženje desno, PSC, Ø držala / velikost ploščice – A-mera: 40/11-90mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	320395 40/11-90
GTIN	2050001714886
Razred artikla	36D

Opis**Napotek:**

Primerno **visokotlačno šobo** art. 320001 naročite posebej! Nadomestne dele art. 320610 – 320626 najdete v seznamu nadomestnih delov.
Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.

Tehnični opis

Nadomestni del	S05
Velikost ploščice	11
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Previsna dolžina A	90 mm
Minimalni Ø predvrtanja D ₁ min	32 mm
Osni zamik konic f	17 mm
Ø držala	40 mm
Uporabna dolžina L _N	70 mm
Trn za rezkarje	PSC
Vrsta uporabe	desno
Standard vpenjalnega trna	ISO 26623-1
z notranjim hlajenjem	da

Nastavitveni kot κ	107,5 stopinj
Vrsta izdelka	Držalo noža za notranje struženje

Pribor

Vmesna ploščica št. 1 Tip P01	320610 P01
Cevni zatič št. 7 Tip P06	320618 P06
Cevni zatič št. 7 Tip P04	320618 P04
Cevni zatič št. 7 Tip P02	320618 P02
Kolenasta ročica št. 4 Tip P05	320612 P05
Kolenasta ročica št. 4 Tip P06	320612 P06
Prstan s šobo št. 5 Tip D07	320613 D07
Cevni zatič št. 7 Tip P01	320618 P01
Vmesna ploščica št. 1 Tip P02	320610 P02
Kolenasta ročica št. 4 Tip P04	320612 P04
Kolenasta ročica št. 4 Tip P02	320612 P02
Vmesna ploščica št. 1 Tip P06	320610 P06
Vpenjalni vijak št. 3. Tip P01	320611 P01
Vmesna ploščica št. 1 Tip P04	320610 P04
Vpenjalni vijak št. 3. Tip D07	320611 D07
Vpenjalni vijak št. 3. Tip P05	320611 P05
Vpenjalna spona št. 6 Tip D07	320614 D07
Vpenjalni vijak št. 3. Tip P06	320611 P06
Vmesna ploščica št. 1 Tip P05	320610 P05
Cevni zatič št. 7 Tip P05	320618 P05
Vpenjalni vijak št. 3. Tip P02	320611 P02
Visokozmogljiva hladilna šoba (HP) Tip 63	320001 63
Kolenasta ročica št. 4 Tip P01	320612 P01