

FAHRION®
FAHRION® PRESSION**Vrtalni vložek, Natični Ø d/notranji konus (mm/MK): 26MK2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	336820 26MK2
GTIN	4045197310484
Razred artikla	33F

Opis**Uporaba:**

Za orodja z morsekonusom in izbiralno peto npr. sveder, grezilo, itd.

Pri orodjih s cilindričnim držalom je treba uporabiti konusne vpenjalne tulke art. 345000.

Primerno za :

Hitrovpjenjalna glava art. 336800.

Celotna dolžina L: 90 mm

Dolžina od glave: 30 mm

Dolžina od merilnega vretena: 105,5 mm

Tehnični opis

Dolžina od glave	30 mm
Celotna dolžina L	90 mm
Natični Ø d	26 mm
Dolžina od merilnega vretena	105,5 mm
Velikost notranjega konusa	2
Vrsta izdelka	Hitrovpjenjalna glava