

SWISS TOOLS

Držalo noža za notranje struženje desno, PSC, Ø držala / velikost ploščice – A-mera: 63/12-160mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|------------------|
| Številka za naročanje | 320385 63/12-160 |
| GTIN | 2050001715708 |
| Razred artikla | 36D |

Opis

Napotek:

Primerno **visokotlačno šobo** art. 320001 naročite posebej! Nadomestne dele art. 320610 – 320626 najdete v seznamu nadomestnih delov.

Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.

Tehnični opis

| | |
|--|-------------|
| Osni zamik konic f | 22 mm |
| primerna obračalna rezalna ploščica | CC.. 1204.. |
| Velikost ploščice | 12 |
| Previsna dolžina A | 160 mm |
| Nadomestni del | S01 |
| Minimalni Ø predvrtanja D ₁ min | 40 mm |
| Ø držala | 63 mm |
| Uporabna dolžina L _N | 138 mm |
| Trn za rezkarje | PSC |
| Vrsta uporabe | desno |
| Standard vpenjalnega trna | ISO 26623-1 |
| z notranjim hlajenjem | da |

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Nastavitveni kot κ | 95 stopinj |
| Vrsta izdelka | Držalo noža za notranje struženje |

Pribor

| | |
|---|------------|
| Cevni zatič št. 7 Tip P06 | 320618 P06 |
| Cevni zatič št. 7 Tip P05 | 320618 P05 |
| Prstan s šobo št. 5 Tip D07 | 320613 D07 |
| Vpenjalna spona št. 6 Tip D07 | 320614 D07 |
| Cevni zatič št. 7 Tip P02 | 320618 P02 |
| Vpenjalni vijak št. 3. Tip P01 | 320611 P01 |
| Vmesna ploščica št. 1 Tip P01 | 320610 P01 |
| Vmesna ploščica št. 1 Tip P05 | 320610 P05 |
| Vpenjalni vijak št. 3. Tip P05 | 320611 P05 |
| Kolenasta ročica št. 4 Tip P05 | 320612 P05 |
| Vpenjalni vijak št. 3. Tip D07 | 320611 D07 |
| Vmesna ploščica št. 1 Tip P06 | 320610 P06 |
| Vpenjalni vijak št. 3. Tip P02 | 320611 P02 |
| Kolenasta ročica št. 4 Tip P04 | 320612 P04 |
| Kolenasta ročica št. 4 Tip P01 | 320612 P01 |
| Vmesna ploščica št. 1 Tip P04 | 320610 P04 |
| Cevni zatič št. 7 Tip P01 | 320618 P01 |
| Cevni zatič št. 7 Tip P04 | 320618 P04 |
| Vmesna ploščica št. 1 Tip P02 | 320610 P02 |
| Kolenasta ročica št. 4 Tip P06 | 320612 P06 |
| Visokozmogljiva hladilna šoba (HP) Tip 63 | 320001 63 |
| Vpenjalni vijak št. 3. Tip P06 | 320611 P06 |
| Kolenasta ročica št. 4 Tip P02 | 320612 P02 |