

 kurtz ersa

## Univerzalni spajkalnik, Zmogljivost segrevanja: 80W



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	082100 80
GTIN	4003008069471
Razred artikla	04C

### Opis

#### Izvedba:

Industrijski spajkalniki z dolgo življenjsko dobo in **konicami za dolgotrajno spajkanje Ersadur** (30-kratna življenjska doba v primerjavi s standardnimi bakrenimi spajkalnimi konicami). **Čas segrevanja 3 minute** (vel. 300 pribl. 5 minut). Gumijasti napajalni kabel dolžine 1,5 m (PVC pri vel. 30). **S stojalom za odlaganje** (ne pri vel. 30).

### Tehnični opis

Masa brez priključka	220 g
Zmogljivost segrevanja	80 W
Za Cu-preseke do	4 mm <sup>2</sup>
Širina konice za spajkanje	4,8 mm
Temperatura spajkalne konice po 3 minutah	410 °C
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Spajkalnik

### Pribor

Spajkalna žica brez vsebnosti svinca Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rola 250 g Ø spajkalne žice 1,5 mm	082365 1,5
Spajkalna konica Oznaka proizvajalca 82JD	082400 82JD

Razspajkalna črpalka PDD03, iz antistatične umetne mase

082355

Spajkalna žica brez vsebnosti svinca Sn96,5Ag3,0Cu0,5,  
rola 250 g Ø spajkalne žice 1 mm

082365 1