

Garant**Glava za ER-vpenjalne stročnice, PSC 63 A = 160, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 25****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	308535 25
GTIN	4045197486301
Razred artikla	31C

Opis**Izvedba:**

- Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
- Vsa držala prenapeta (miren tek!).
- Funkcionalne površine notranje konture PSC so obdelane.

Uporaba:

Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom v ER-vpenjalne stročnice po DIN 6499, oblika A in B.

Obseg dobave:

Vklj. s hitrozatezno vpenjalno matico.

Dodatni pribor:

ER-vpenjalne stročnice št. 308881–309434, vpenjalni ključ za stružne glave ER št. 309680 oz. 613300, cev za hladilno sredstvo št. 309885 in nasadni ključ št. 309893.

Cev za hladilno sredstvo in nasadni ključ art. 309885 in 309893.

z notranjim hlajenjem: da

Vpenjalna širina: 1 - 16 mm

Zunanji Ø D: 42 mm

Nadomestna hitrozatezna matica GARANT art. 309610: 25

Tehnični opis

Previsna dolžina A	160 mm
za ER-vpenjalne stročnice	25
Vpenjalna širina	1 - 16 mm

Nadomestna hitrozatezna matica GARANT art. 309610	25
Zunanji Ø D	42 mm
Vpenjalni Ø D ₁	1-16 mm
Trn za rezkarje	PSC 63 A = 160
Standard vpenjalnega trna	ISO 26623-1
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice

Pribor

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	308941 13
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308960 4
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308946 4
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308959 4
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm	308946 15
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308946 3
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 15-delna, 2-16 mm	309021
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	308960 13
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308960 5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308941 5
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm	308962 15
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	308960 14

ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309430 10
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308959 9
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	308962 14
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308941 6
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309430 9
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	308946 13
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308946 6
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308962 9
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308946 7
Vpenjalni ključ HiRunER za momentne ključe Tip 25	309749 25
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	308946 12
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	308946 16
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm	308960 2
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	308962 12
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308959 5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	308941 14
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308960 8
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308962 6
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 15-delna, 2-16 mm s tesnilom in brizgalnimi šobami	309245
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm	308941 15

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308960 3
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309430 8
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm	308959 15
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308959 3
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	308946 14
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	308959 14
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	308960 12
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308946 9
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 2,8 mm	309430 2,8
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308941 10
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm	308960 15
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	308959 12
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308960 10
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308962 10
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2,5 mm	308941 2,5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308941 4
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	308941 12
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308962 8
ER-vpenjalni ključ za glave za ER-vpenjalne stročnice 25	309680 25
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309430 4,5
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308962 4

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	308959 16
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 15-delna, 2–16 mm s tesnilom	309244
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308962 3
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308946 8
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308959 7
ET-vpenjalna stročnica za vrtnanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309430 7
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308941 3
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308962 7
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	308959 11
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308960 7
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308959 6
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	308962 16
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308959 8
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308962 5
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308946 10
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308960 9
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308941 7
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	308960 11
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	308941 16
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 7-delna, 4–16 mm s tesnilom	309022

ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309430 6
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308960 6
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	308960 16
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 3,5 mm	309430 3,5
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308959 10
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm	308941 2
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	308962 11
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308941 9
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	308959 13
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	308941 11
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308946 5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308941 8
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	308962 13
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 15-delna, 2-16 mm	309240
ER-vpenjalna stročnica s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	308946 11