

SWISS TOOLS

## Držalo noža za notranje struženje desno, PSC, Ø držala / velikost ploščice – A-mera: 63/12-180mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	320390 63/12-180
GTIN	2050001715739
Razred artikla	36D

### Opis

#### Napotek:

Primerno **visokotlačno šobo** art. 320001 naročite posebej! Nadomestne dele art. 320610 – 320626 najdete v seznamu nadomestnih delov.

Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.

### Tehnični opis

Previsna dolžina A	180 mm
Minimalni Ø predvrtanja D <sub>1</sub> min	50 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1204..
Nadomestni del	P01
Velikost ploščice	12
Osni zamik konic f	27 mm
Ø držala	63 mm
Uporabna dolžina L <sub>N</sub>	158 mm
Trn za rezkarje	PSC
Vrsta uporabe	desno
Standard vpenjalnega trna	ISO 26623-1
z notranjim hlajenjem	da

Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Vrsta izdelka	Držalo noža za notranje struženje

## Pribor

Kolenasta ročica št. 4 Tip P04	320612 P04
Vmesna ploščica št. 1 Tip P01	320610 P01
Kolenasta ročica št. 4 Tip P05	320612 P05
Vpenjalni vijak št. 3. Tip P06	320611 P06
Cevni zatič št. 7 Tip P02	320618 P02
Vpenjalni vijak št. 3. Tip P01	320611 P01
Kolenasta ročica št. 4 Tip P02	320612 P02
Vpenjalni vijak št. 3. Tip P02	320611 P02
Vmesna ploščica št. 1 Tip P02	320610 P02
Vmesna ploščica št. 1 Tip P04	320610 P04
Cevni zatič št. 7 Tip P01	320618 P01
Vpenjalni vijak št. 3. Tip P05	320611 P05
Kolenasta ročica št. 4 Tip P01	320612 P01
Vpenjalna spona št. 6 Tip D07	320614 D07
Kolenasta ročica št. 4 Tip P06	320612 P06
Prstan s šobo št. 5 Tip D07	320613 D07
Vmesna ploščica št. 1 Tip P06	320610 P06
Cevni zatič št. 7 Tip P05	320618 P05
Visokozmogljiva hladilna šoba (HP) Tip 63	320001 63
Vpenjalni vijak št. 3. Tip D07	320611 D07
Cevni zatič št. 7 Tip P04	320618 P04
Vmesna ploščica št. 1 Tip P05	320610 P05
Cevni zatič št. 7 Tip P06	320618 P06