

Garant**Glava za vrezovanje navoja MLA IK 50 bar, SK 40, Območje rezanja navoja: M6-20****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	338100 M6-20
GTIN	4045197336149
Razred artikla	31M

Opis**Izvedba:**

- Z minimalno izenačitvijo dolžine (MLA), čez dušilni element.
- Podaljšanje življenjske dobe navojnega svedra/oblikovalca navoja za 300 %.
- Notranje dovajanje hladilnega sredstva do 50 bar.
- Varno vpenjanje v hitrozamenljive vložke za ER vpenjalne stročnice.
- Krožni tek konusnega držala glede na konus v vložku < 3 µm.

Uporaba:

Na **obdelovalnih centrih s sinhronim vretenom.**

- **Za izenačitev razlike koraka navojnega svedra/sinhronnega vretena.**
- **Za izenačitev toleranc koraka navojnih svedrov.**

Dodatni pribor:

ER-vpenjalne stročnice, glejte art. 308881–309240 (vel. ER 11/16/25). ER-vpenjalne stročnice za vrtanje navoja z notranjim 4-kotnikom, glejte art. 309399–309413 (vel. ER 11/16/25).

Za hitrovpenjalne vložke in podaljške glejte art. 338120–338142.

Pritezni čepi, glejte art. 308600 – 308806.

Cev za dovajanje hladilnega sredstva za HSK, glejte art. 309880.

Nasadni ključ za HSK, glejte art. 309890.

Napotek:

Maksimalno število vrtljajev 4000 min⁻¹.

Tehnični opis

Izravnava dolžine na vlek	1 mm
Območje rezanja navoja za ER-velikost	M6 – M20
Previsna dolžina A	90 mm
Notranji $\varnothing D_1$	32 mm
Zunanji $\varnothing D$	60 mm
Izravnava dolžine na tlak	0,2 mm
Trn za rezkarje	SK 40
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Standard vpenjalnega trna z notranjim hlajenjem	DIN 69871 da, z največ 50 bari
Oblika	AD
Vrsta izdelka	Glava za vrezovanje navoja

Pribor

ER-vpenjalna stročnica tesnilom Nazivni \varnothing vpenjanja d 11 mm	308946 11
Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 40	308605 40
ER-vpenjalna stročnica tesnilom Nazivni \varnothing vpenjanja d 7 mm	308946 7
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni \varnothing vpenjanja d 9 mm	309409 9
ER-vpenjalna stročnica Nazivni \varnothing vpenjanja d 2,5 mm	308941 2,5
ER-vpenjalna stročnica tesnilom Nazivni \varnothing vpenjanja d 4 mm	308946 4
ER-vpenjalna stročnica tesnilom Nazivni \varnothing vpenjanja d 8 mm	308946 8
Vpenjalni ključ za pritezne čepelSO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni \varnothing vpenjanja d 7 mm	308941 7

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm	308941 15
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	308946 13
Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	309411 7
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308946 5
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	309409 11
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308941 6
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308946 9
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308635 40
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308941 8
Vpenjalni ključ za pritezne čepeDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309411 14
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	309409 14
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm	308941 2
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308630 40
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309411 8
Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308941 3
Pritezni čepMazak, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M

Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308801 40
ER-vpenjalna stročnica tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	308946 12
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309409 6
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	309411 16
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309409 4,5
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308941 10
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308806 40
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	309411 11
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	308941 16
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	309409 16
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309411 6
ER-vpenjalna stročnica tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm	308946 16
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309409 10
ER-vpenjalna stročnica tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308946 6
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
Pritezni čepOblika B za strmi konus 40	308640 40

Hitrovpenjalni vložek za glavo za vrezovanje navoja MLA za velikost ER-vpenjalnih stročnic 16	338120 16
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	308941 12
ER-vpenjalna stročnica tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm	308946 15
ER-vpenjalna stročnica tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	308946 14
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309411 4,5
Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 40	308700 40
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	309411 9
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm	308941 14
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308941 5
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	309411 10
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309409 12
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm	308941 13
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	309409 8
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308660 40
ER-vpenjalna stročnica tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308946 10
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm	308941 11
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm	309411 12
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308941 9
Pritezni čepForm A za strmi konus 40	308600 40
	309409 7

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedres tesnilom Nazivni
Ø vpenjanja d 7 mm

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm

308941 4

ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3
mm

308946 3

Osnovni podaljšekMLA za velikost ER-vpenjalnih stročnic
25

338130 25