

Garant**Pritezni čep zatesnjen, oblika B, brez izvrtine, za strmi konus: 40****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	308620 40
GTIN	4045197150943
Razred artikla	31Z

Opis**Opis:**

Držalo orodja se prek priteznega čepa vpenjalnega prijemala vretena pomakne v vreteno. Pritezni čepi so na voljo v različnih izvedbah. Predstavljajo pomemben vezni člen med strojem in orodjem. Zahteve po natančnosti, trdnosti in zanesljivosti priteznih čepov so visoke.

Uporaba:

- **Za orodja s strmim konusom DIN 69871 in JIS B 6339 (MAS-BT).**
- **Na obdelovalnih centrih (strojih z avtomatsko zamenjavo orodij).**
- **Na NC-strojih (strojih brez avtomatske zamenjave orodij).**

Napotek:

Pri montaži AB upoštevajte pravilen zatezni moment.

Zatesnjeno – z O-obročem.

ISO 7388-3 ustreza staremu standardu DIN 69872.

Tehnični opis

Maksimalni zatezni moment	50 Nm
Celotna dolžina L	54 mm
Kot A	15 stopinj
Navoj M	M16
za strmi konus	40
Ø zveze D	23 mm

L ₁	26 mm
Ø glave D ₁	19 mm
za strmi konus z barvno kodo	SK 40
Zev ključa	19 mm
Značilnosti izvrtine	brez izvrtine
Standard pritezni čepov	ISO 7388-3
Vrsta izdelka	Pritezni čep

Pribor

Vpenjalni ključ za pritezne čep DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Vpenjalni ključ za pritezne čep DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308825 40