



Držalo za notranje struženje oblika E2, VDI 16, Izvrtina d₂ (H7): 10 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	319290 10
GTIN	4045197374028
Razred artikla	32V

Opis

Uporaba:

Za notranjo obdelavo z držalom nožev za notranje struženje.

Standard:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Oblika: E

Barvna koda VDI-držala: VDI 16

l₆: 44 mm

l₇: 34 mm

Tehnični opis

Izvrtina d ₂ (H7)	10 mm
l ₆	44 mm
d ₈	32 mm
l ₇	34 mm
Oblika	E
Velikost VDI	VDI 16
d ₆	40 mm
Barvna koda VDI-držala	VDI 16

Vrsta izdelka

VDI držala orodij