



Držalo za notranje struženje oblika E2, VDI 40, Izvrtina d₂ (H7): 16 mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 319400 16 |
| GTIN | 4045197191366 |
| Razred artikla | 32V |

Opis

Uporaba:

Za notranjo obdelavo z držalom nožev za notranje struženje.

Standard:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Oblika: E

Barvna koda VDI-držala: VDI 40

l₆: 75 mm

l₇: 61 mm

Tehnični opis

| | |
|------------------------------|--------|
| Izvrtina d ₂ (H7) | 16 mm |
| l ₆ | 75 mm |
| d ₈ | 55 mm |
| l ₇ | 61 mm |
| Oblika | E |
| Velikost VDI | VDI 40 |
| d ₆ | 83 mm |
| Barvna koda VDI-držala | VDI 40 |

Vrsta izdelka

VDI držala orodij