

**HOLEX****Pritezni čep 45° zatesnjen, brez izvrtine, za strmi konus: 50****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	308760 50
GTIN	4045197223883
Razred artikla	32Z

**Opis****Opis:**

Držalo orodja se prek priteznega čepa vpenjalnega prijemala vretena pomakne v vreteno. Pritezni čepi so na voljo v različnih izvedbah. Predstavljajo pomemben vezni člen med strojem in orodjem. Zahteve po natančnosti, trdnosti in zanesljivosti priteznih čepov so visoke.

**Uporaba:**

Za orodja s strmim konusom **JIS B 6339 (MAS-BT)/ISO 7388-2**.

**Napotek:**

**Zatesnjeno** – z O-obročem.

Primeren vpenjalni ključ in zeve ključev najdete v spletni trgovini.

Pri montaži AB upoštevajte pravilen zatezni moment.

**Tehnični opis**

L <sub>1</sub>	45 mm
Ø glave D <sub>1</sub>	23 mm
Maksimalni zatezni moment	150 Nm
za strmi konus	50
Navoj M	M24
za strmi konus z barvno kodo	SK 50
Ø zveze D	38 mm
Celotna dolžina L	85 mm

Zev ključa	30 mm
Značilnosti izvrtine	brez izvrtine
Standard pritezni čepov	MAS 403
Vrsta izdelka	Pritezni čep

## Pribor

Vpenjalni ključ za pritezne čepelSO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50	308830 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepeDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50	308820 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepeDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50	308825 50