

Garant**Pritezni čep zatesnjen, oblika B, brez izvrtine, za strmi konus: 50****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	308620 50
GTIN	4045197150950
Razred artikla	31Z

Opis**Opis:**

Držalo orodja se prek priteznega čepa vpenjalnega prijemala vretena pomakne v vreteno. Pritezni čepi so na voljo v različnih izvedbah. Predstavljajo pomemben vezni člen med strojem in orodjem. Zahteve po natančnosti, trdnosti in zanesljivosti priteznih čepov so visoke.

Uporaba:

- **Za orodja s strmim konusom DIN 69871 in JIS B 6339 (MAS-BT).**
- **Na obdelovalnih centrih (strojih z avtomatsko zamenjavo orodij).**
- **Na NC-strojih (strojih brez avtomatske zamenjave orodij).**

Napotek:

Pri montaži AB upoštevajte pravilen zatezni moment.

Zatesnjeno – z O-obročem.

ISO 7388-3 ustreza staremu standardu DIN 69872.

Tehnični opis

L ₁	34 mm
za strmi konus z barvno kodo	SK 50
Maksimalni zatezni moment	150 Nm
Kot A	15 stopinj
Celotna dolžina L	74 mm
za strmi konus	50

Ø glave D ₁	28 mm
Navoj M	M24
Ø zveze D	36 mm
Zev ključa	30 mm
Značilnosti izvrtine	brez izvrtine
Standard priteznih čepov	ISO 7388-3
Vrsta izdelka	Pritezni čep

Pribor

Vpenjalni ključ za pritezne čepelISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50	308830 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepeDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50	308820 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepeDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50	308825 50