

HOLEX**Pritezni čep 45° zatesnjen, z izvrtino, za strmi konus: 30****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	308765 30
GTIN	4045197648020
Razred artikla	32Z

Opis**Opis:**

Držalo orodja se prek priteznega čepa vpenjalnega prijemala vretena pomakne v vreteno. Pritezni čepi so na voljo v različnih izvedbah. Predstavljajo pomemben vezni člen med strojem in orodjem. Zahteve po natančnosti, trdnosti in zanesljivosti priteznih čepov so visoke.

Uporaba:

Za orodja s strmim konusom **JIS B 6339 (MAS-BT)/ISO 7388-2**.

Napotek:

Zatesnjeno – z O-obročem.

Primeren vpenjalni ključ in zeve ključev najdete v spletni trgovini.

Pri montaži AB upoštevajte pravilen zatezni moment.

Tehnični opis

za strmi konus z barvno kodo	SK 30
L ₁	23 mm
Navoj M	M12
Maksimalni zatezni moment	20 Nm
Ø glave D ₁	11 mm
za strmi konus	30
Celotna dolžina L	43 mm
Ø zveze D	16,5 mm

Zev ključa	13 mm
Značilnosti izvrtine	z izvrtino
Standard pritezni čepov	MAS 403
Vrsta izdelka	Pritezni čep

Pribor

Vpenjalni ključ za pritezne čepelSO 7388 primerno za velikost strmega konusa 30	308835 30
---	-----------