

**Reducirna puša, Ø držala d₁/Ø vpenjanja d₂: 32/25mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 319426 32/25 |
| GTIN | 4045197586742 |
| Razred artikla | 32V |

Opis**Izvedba:**

Primerno za VDI-držala, oblika E2 (art. 319275–319405).

Primerno za notranje hlajenje, brez zarez. Orodje se fiksira in vpne z dvema vpenjalnima vijakoma.

Uporaba:

Za zmanjšanje Ø, za orodja s cilindričnim držalom.

Tehnični opis

| Izvedba | Podolgovate luknje |
|----------------------------|--------------------|
| l ₁ | 58 mm |
| Ø d ₄ | 40 mm |
| l ₂ | 5 mm |
| Ø vpenjanja d ₂ | 25 mm |
| Ø držala d ₁ | 32 mm |
| Vrsta izdelka | Reducirna puša |

