

**Garant****Pritezni čep, 18CrNiMo7 Form A, z izvrtino, za strmi konus: 40****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	308605 40
GTIN	4045197554529
Razred artikla	31Z

**Opis****Opis:**

Držalo orodja se prek priteznega čepa vpenjalnega prijemala vretena pomakne v vreteno. Pritezni čepi so na voljo v različnih izvedbah. Predstavljajo pomemben vezni člen med strojem in orodjem. Zahteve po natančnosti, trdnosti in zanesljivosti priteznih čepov so visoke.

**Uporaba:**

- **Za orodja s strmim konusom DIN 69871 in JIS B 6339 (MAS-BT).**
- **Na obdelovalnih centrih (strojih z avtomatsko zamenjavo orodij).**
- **Na NC-strojih (strojih brez avtomatske zamenjave orodij).**

**Napotek:**

Pri montaži AB upoštevajte pravilen zatezni moment.

**ISO 7388-3** ustreza staremu standardu DIN 69872.

**Tehnični opis**

za strmi konus z barvno kodo	SK 40
Celotna dolžina L	54 mm
Kot A	15 stopinj
Ø zveze D	23 mm
L <sub>1</sub>	26 mm
Maksimalni zatezni moment	50 Nm
za strmi konus	40

Ø glave D <sub>1</sub>	19 mm
Navoj M	M16
Zev ključa	19 mm
Značilnosti izvrtine	z izvrtino
Standard pritezni čepov	ISO 7388-3
Vrsta izdelka	Pritezni čep

## Pribor

Vpenjalni ključ za pritezne čepe DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepe DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308825 40