

MIRKA**Vibracijski brusilnik DEROS, Tip: 625CV****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	077324 625CV
GTIN	6416868241464
Razred artikla	07E

Opis**Izvedba:**

Prvi vibracijski brusilnik z **elektromotorjem brez ščetk in brez omrežnega napajalnika**.

- **Majhna poraba energije. Posebej kompakten, tih, lahek in zmogljiv.**
- **Malo vibracij, vmesnik Bluetooth.**
- **Možnost zunanjega odsesavanja.**

Uporaba:

Odstranjevanje (groba, vmesna in fina obdelava) lesa, kovine, laka. Izredno primeren za obdelavo težko dostopnih ali profilnih površin pri mokrem ali suhem brušenju.

Napotek:

Primerni brusni diski s 6 luknjami, št. 567775, s 15 luknjami št. 567558 in ABRANET št. 567800.

Primeren oporni krožnik art. 567990 vel. 147.

Primerna cev z električnim kablom za zunanje odsesavanje art. 077327 vel. 5,5.

Tehnični opis

Krožni hod	2,5 mm
Ø brusnega krožnika	150 mm
Masa	1 kg
Oznaka proizvajalca	625CV
Število vibracij	4000 - 10000 min ⁻¹

Poraba moči	350 W
Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 2,5 m/s ²
Vmesnik	Vmesnik Bluetooth
Napajanje	Omrežno napajanje
Serija	DEROS
Vrsta izdelka	Vibracijski brusilnik

Pribor

Samopritrdilni brusni diski, brusni papir (A)6 + 1 lukenj Zrnatost 180	567775 180
Brusni krožnik iz PU, z več luknjami Zunanji Ø 147 mm	567990 147
Samopritrdilni brusni diski, brusni papir (A)6 + 1 lukenj Zrnatost 240	567775 240
Samopritrdilni brusni diski, brusni papir (A)6 + 1 lukenj Zrnatost 60	567775 60
Samopritrdilni brusni diski ABRANET® Zrnatost 120	567800 120
Samopritrdilni brusni diski, brusni papir (A)6 + 1 lukenj Zrnatost 320	567775 320
Samopritrdilni brusni diski, brusni papir (A)6 + 1 lukenj Zrnatost 80	567775 80
Samopritrdilni brusni diski, brusni papir (A)6 + 1 lukenj Zrnatost 40	567775 40
Samopritrdilni brusni diski, brusni papir (A)6 + 1 lukenj Zrnatost 120	567775 120
Samopritrdilni brusni diski ABRANET® Zrnatost 80	567800 80
Samopritrdilni brusni diski ABRANET® Zrnatost 400	567800 400
Samopritrdilni brusni diski ABRANET® Zrnatost 320	567800 320
Samopritrdilni brusni diski, brusni papir (A)6 + 1 lukenj Zrnatost 600	567775 600
Samopritrdilni brusni diski ABRANET® Zrnatost 240	567800 240

Samopritrdilni brusni diski ABRANET® Zrnatost 180	567800 180
Samopritrdilni brusni diski, brusni papir (A)6 + 1 lukenj Zrnatost 800	567775 800
Samopritrdilni brusni diski, brusni papir (A)6 + 1 lukenj Zrnatost 400	567775 400