



Vpenjalo svedra z obračalnimi ploščicami oblika E1, VDI 50, Izvrtina d₂ (H6): 25 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	319255 25
GTIN	4045197373861
Razred artikla	32V

Opis

Uporaba:

Za vrtanje s svedrom z obračalnimi ploščicami z dovajanjem hladilnega sredstva.

Standard:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Oblika: E

Barvna koda VDI-držala: VDI 50

Zunanji Ø d₃: 45 mm

l₁ -0,2: 75 mm

l₂: 59 mm

Tehnični opis

Zunanji Ø d ₃	45 mm
Izvrtina d ₂ (H6)	25 mm
l ₂	59 mm
l ₁ -0,2	75 mm
Oblika	E
Velikost VDI	VDI 50
d ₆	98 mm

Barvna koda VDI-držala

VDI 50

Vrsta izdelka

VDI držala orodij