



Univerzalni spajkalnik, Zmogljivost segrevanja: 150W



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	082100 150
GTIN	4003008069488
Razred artikla	04C

Opis

Izvedba:

Industrijski spajkalniki z dolgo življenjsko dobo in **konicami za dolgotrajno spajkanje Ersadur** (30-kratna življenjska doba v primerjavi s standardnimi bakrenimi spajkalnimi konicami). **Čas segrevanja 3 minute** (vel. 300 pribl. 5 minut). Gumijasti napajalni kabel dolžine 1,5 m (PVC pri vel. 30). **S stojalom za odlaganje** (ne pri vel. 30). Zelo zmogljiv spajkalnik za bakrene preseke do 6 mm².

Tehnični opis

Za Cu-preseke do	6 mm ²
Temperatura spajkalne konice po 3 minutah	450 °C
Masa brez priključka	245 g
Zmogljivost segrevanja	150 W
Širina konice za spajkanje	5,3 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Spajkalnik

Pribor

Spajkalna žica brez vsebnosti svinca Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rola 250 g Ø spajkalne žice 1 mm

082365 1

Razspajkalna črpalka PDD03, iz antistatične umetne mase	082355
Spajkalna žica brez vsebnosti svinca Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rola 250 g Ø spajkalne žice 1,5 mm	082365 1,5
Spajkalna konica Oznaka proizvajalca 152JD	082400 152JD