

**HOLEX****Pritezni čep zatesnjen, oblika A, z izvrtino, za strmi konus: 30****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	308610 30
GTIN	4045197648006
Razred artikla	32Z

**Opis****Opis:**

Držalo orodja se prek priteznega čepa vpenjalnega prijemala vretena pomakne v vreteno. Pritezni čepi so na voljo v različnih izvedbah. Predstavljajo pomemben vezni člen med strojem in orodjem. Zahteve po natančnosti, trdnosti in zanesljivosti priteznih čepov so visoke.

**Uporaba:**

- **Za orodja s strmim konusom DIN 69871 in JIS B 6339 (MAS-BT).**
- **Na obdelovalnih centrih (strojih z avtomatsko zamenjavo orodij).**
- **Na NC-strojih (strojih brez avtomatske zamenjave orodij).**

**Napotek:**

Pri montaži AB upoštevajte pravilen zatezni moment.

**ISO 7388-3** ustreza staremu standardu DIN 69872.

**Zatesnjeno** – z O-obročem.

**Tehnični opis**

Ø zveze D	17 mm
Ø glave D <sub>1</sub>	13 mm
za strmi konus z barvno kodo	SK 30
za strmi konus	30
L <sub>1</sub>	24 mm
Maksimalni zatezni moment	20 Nm
Celotna dolžina L	44 mm

Navoj M	M12
Kot A	15 stopinj
Zev ključa	14 mm
Značilnosti izvrtine	z izvrtino
Standard pritezni čepov	ISO 7388-3
Vrsta izdelka	Pritezni čep

## Pribor

Vpenjalni ključ za pritezne čepelSO 7388 primerno za velikost strmega konusa 30

308835 30