

**Garant****Pritezni čep Oblika B, z izvrtino, za strmi konus: 50****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	308640 50
GTIN	4045197150974
Razred artikla	31Z

**Opis****Opis:**

Držalo orodja se prek priteznega čepa vpenjalnega prijemala vretena pomakne v vreteno. Pritezni čepi so na voljo v različnih izvedbah. Predstavljajo pomemben vezni člen med strojem in orodjem. Zahteve po natančnosti, trdnosti in zanesljivosti priteznih čepov so visoke.

**Uporaba:**

- **Za orodja s strmim konusom DIN 69871 in JIS B 6339 (MAS-BT).**
- **Na obdelovalnih centrih (strojih z avtomatsko zamenjavo orodij).**
- **Na NC-strojih (strojih brez avtomatske zamenjave orodij).**

**Napotek:**

Primeren vpenjalni ključ in zeve ključev najdete v spletni trgovini.

Pri montaži AB upoštevajte pravi zatezni moment.

**Tehnični opis**

Ø zveze D	36 mm
Maksimalni zatezni moment	150 Nm
Ø glave D <sub>1</sub>	29,1 mm
Navoj M	M24
Celotna dolžina L	65,5 mm
za strmi konus z barvno kodo	SK 50
za strmi konus	50

L <sub>1</sub>	25,55 mm
Zev ključa	30 mm
Značilnosti izvrtine	z izvrtino
Standard pritezni čepov	ISO 7388
Vrsta izdelka	Pritezni čep

## Pribor

Vpenjalni ključ za pritezne čepelISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50	308830 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepeDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50	308820 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepeDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50	308825 50