

**Garant**
**Nakrčevalna vpenjalna glava, PSC 63 A = 120, Vpenjalni Ø D1: 6mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	308571 6
GTIN	4045197471895
Razred artikla	31C

**Opis**
**Izvedba:**

- Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
- Vsa držala prenapeta (miren tek!).
- Funkcionalne površine notranje konture PSC so obdelane.

**Uporaba:**

Za vpenjanje orodij s toleranco držala h6.

**Dodatni pribor:**

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave art. 302410–302417. Naprave za nakrčevanje art. 354210 – 354450.

Cev za hladilno sredstvo art. 309885; nasadni ključ art. 309893 in garnitura izravnalnih vijakov art. 309906 vel. 180.

**Tehnični opis**

Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Previsna dolžina A	120 mm
Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Zunanji Ø D	27 mm
Trn za rezkarje	PSC 63 A = 120
Standard vpenjalnega trna	ISO 26623-1

z notranjim hlajenjem	da
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Nakrčevalna vpenjalna glava

## Pribor

Hladilni adapter, dolgi4,5° za Ø vpenjanja 6-9 mm	354236 6-9
Podstavna omara	354290
Hladilna enota Tip CU1	354215 CU1
Naprava za nakrčevanje Tip SU1	354210 SU1
Hladilni adapter, kratki4,5° za Ø vpenjanja 6-9 mm	354235 6-9
Zamenljiva plošča za tuljavoSU1 za Ø vpenjanja 6-12 mm	354240 6-12